



MOD : AN203T-2F-R2


Production code : BYWS302LA50P12-DI

05/2025




				DATA	01/08/24						=	
02	AGG. MATERIALE	09/10/24	MASSI	DISEGN.	GIANNOTTI						+	
01	AGG.MORSETTI	12/09/24	GIANNOT	VISTO					POTENZA COMPRESSORI+TRASFORMATORE TRANSFORMER+COMPRESSORS POWER		5603-1098	FG. 2 7 F.S. 3
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :					


GROUND TERMINAL




MAIN TERMINAL



				DATA	01/08/24						=	
02	AGG. MATERIALE	09/10/24	MASSI	DISEGN.	GIANNOTTI						+	
01	AGG.MORSETTI	12/09/24	GIANNOT	VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :		MORSETTIERA TERMINAL BOARD		5603-1098	FG. 5 7 F.S. 6

CLIENTE: _ _ _ _ _	DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)	INSONORIZZAZIONE	CONDENSATORE	RICEVITORE	OLIO USATO	QUANTITA' OLIO	IMBALLO/PEDANA	USCITA TUBI					
	LXPXH	---	---	---	---	---	---	---					
			EVAPORATORE	SBRINAMENTO		FOGLIO							
RIF.							1/3	PED					
NOTE IMPIANTO MECCANICO:	MATERIALE A CORREDO:						CATEGORIA:		ART 4.3				
							APPROV. DISEGNO:		---				
							PS HBP:		24 bar				
							PS LBP:		14,6 bar				
							GAS:		R290				
						APPROVATO							
						FIRMA	UGOLINI F.						
						TIPO DI MODIFICA	EMISSIONE DISEGNO						
						DATA	18/06/2024						
						NR. REV.	00						
TOLL. GENERALI: TUBAZIONI: ±5mm BASI: ±1mm POSIZIONI: ±1mm CAVI: -10mm+50mm N:entrali						DISEGNATORE		CODICE:		MATRICOLA:		DISEGNO:	
						UGOLINI F.						---	

CLIENTE: ____ _	DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)	INSONORIZZAZIONE	CONDENSATORE	RICEVITORE	OLIO USATO	QUANTITA' OLIO	IMBALLO/PEDANA	USCITA TUBI																																													
	LXPXH	----	-----	----	----	----	----	----																																													
			EVAPORATORE	SBRINAMENTO		FOGLIO	PED																																														
			-----	-----		3/3																																															
RIF.	MATERIALE A CORREDO: - - - - -						CATEGORIA:	----																																													
NOTE IMPIANTO MECCANICO:							APPROV. DISEGNO:	---																																													
							PS HBP:																																														
							PS LBP:																																														
							GAS:	R290																																													
<table><tr><td></td><td>Denominazione</td><td>Denomination</td></tr><tr><td>CO</td><td>CONDENSATORE</td><td>CONDENSER</td></tr><tr><td>M</td><td>COMPRESSORE</td><td>COMPRESSOR</td></tr><tr><td>PA</td><td>PRESSOSTATO DI ALTA</td><td>HIGH PRESSURE SWITCH</td></tr><tr><td>FL</td><td>FILTRO DEIDRATATORE</td><td>DRIER FILTER</td></tr><tr><td>SL1</td><td>VALVOLA SOLENOIDE DEL LIQUIDO</td><td>LIQUID SOLENOID VALVE</td></tr><tr><td>SL2</td><td>VALVOLA SOLENOIDE GAS CALDO</td><td>HOT GAS SOLENOID VALVE</td></tr><tr><td>EV</td><td>EVAPORATORE</td><td>EVAPORATOR</td></tr><tr><td>EXV</td><td>VALVOLA TERMOSTATICA</td><td>THERMOSTATIC VALVE</td></tr><tr><td>ASC</td><td>TUBAZIONE EVAP. ACQUA DI COND.</td><td>CONDENSATE WATER EVAP. TUBE</td></tr><tr><td>ST11</td><td>SONDA DI TEMPERATURA CELLA</td><td>COLD ROOM TEMPERATURE PROBE</td></tr><tr><td>ST21</td><td>SONDA DI TEMP. EVAPORATORE</td><td>EVAPORATOR TEMPERATURE PROBE</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>SL1</td><td>SL2</td></tr><tr><td>MBP – ARIA AIR</td><td>—</td><td>°</td></tr><tr><td>LBP – ARIA AIR</td><td>°</td><td>°</td></tr></table>										Denominazione	Denomination	CO	CONDENSATORE	CONDENSER	M	COMPRESSORE	COMPRESSOR	PA	PRESSOSTATO DI ALTA	HIGH PRESSURE SWITCH	FL	FILTRO DEIDRATATORE	DRIER FILTER	SL1	VALVOLA SOLENOIDE DEL LIQUIDO	LIQUID SOLENOID VALVE	SL2	VALVOLA SOLENOIDE GAS CALDO	HOT GAS SOLENOID VALVE	EV	EVAPORATORE	EVAPORATOR	EXV	VALVOLA TERMOSTATICA	THERMOSTATIC VALVE	ASC	TUBAZIONE EVAP. ACQUA DI COND.	CONDENSATE WATER EVAP. TUBE	ST11	SONDA DI TEMPERATURA CELLA	COLD ROOM TEMPERATURE PROBE	ST21	SONDA DI TEMP. EVAPORATORE	EVAPORATOR TEMPERATURE PROBE		SL1	SL2	MBP – ARIA AIR	—	°	LBP – ARIA AIR	°	°
	Denominazione	Denomination																																																			
CO	CONDENSATORE	CONDENSER																																																			
M	COMPRESSORE	COMPRESSOR																																																			
PA	PRESSOSTATO DI ALTA	HIGH PRESSURE SWITCH																																																			
FL	FILTRO DEIDRATATORE	DRIER FILTER																																																			
SL1	VALVOLA SOLENOIDE DEL LIQUIDO	LIQUID SOLENOID VALVE																																																			
SL2	VALVOLA SOLENOIDE GAS CALDO	HOT GAS SOLENOID VALVE																																																			
EV	EVAPORATORE	EVAPORATOR																																																			
EXV	VALVOLA TERMOSTATICA	THERMOSTATIC VALVE																																																			
ASC	TUBAZIONE EVAP. ACQUA DI COND.	CONDENSATE WATER EVAP. TUBE																																																			
ST11	SONDA DI TEMPERATURA CELLA	COLD ROOM TEMPERATURE PROBE																																																			
ST21	SONDA DI TEMP. EVAPORATORE	EVAPORATOR TEMPERATURE PROBE																																																			
	SL1	SL2																																																			
MBP – ARIA AIR	—	°																																																			
LBP – ARIA AIR	°	°																																																			
TOLL. GENERALI: TUBAZIONI: ±5mm BASI: ±1mm POSIZIONI: ±1mm CAVI: –10mm+50mm																																																					
N:entrali		DISEGNATORE UGOLINI F.	CODICE:		MATRICOLA:		DISEGNO: -----																																														



				DATA	01/08/24							=	
02	AGG. MATERIALE	09/10/24	MASSI	DISEGN.	GIANNOTTI							+	
01	AGG.MORSETTI	12/09/24	GIANNOT	VISTO									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :	LAYOUT INTERNO INTERNAL LAYOUT			5603-1098	FG. 6 F.S. 7	7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	Nome/Item	Quadro/Board	Tipo/Type	Descrizione IT (Db)		Descrizione EN (Db)		Costruttore/Marke	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	Codice Interno (Db)	
	25 x 80	=QG	02578	T1-EN 25X80 G CAN. CABL.		T1-EN 25X80 G CAN. CABL.		Bocchiotti	6	0.24	99100062	
	BMS	=QG	280-601 2010-1207	MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq MORSETTO 2 CONDUTTORI TOPJOBS 10mmq TERRA		TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq GROUND TERMINAL 2 WIRES TOPJOBS 10mmq		Wago Wago		1 3	99102001 99102988	
	CHW60	=QG	X0MOHZKZJ9AA-000	DISPLAY TASTIERA DIXELL CHW60?100W0 PER XW470K		KEYBOARD DISPLAY DIXELL CHW60?100W0 FOR XW470K		Dixell	3	1	7949-0088	
	FU1	=QG	FUSIBILE	FUSIBILE INTERNO TRASFORMATORE		FUSE INSIDE TRANSFORMER			2	1		
	KL1.1	=QG	668282300000PDA	RELE' 2SC 30A 230V AC		RELAY 2SC 30A 230V AC		Finder	2	1	7810-0021	
	KL1.2	=QG	668282300000PDA	RELE' 2SC 30A 230V AC		RELAY 2SC 30A 230V AC		Finder	2	1	7810-0021	
	KL3	=QG	RXG21P7 RGZE1S48M RSZL300	RELE' 2/S 230V-5A 230V/1/50-60Hz ZOCOLO 2/SC MINI ETICHETTA X ZOCCOLO RXG SCHNEIDER		RELAY 2/S 230V-5A 230V/1/50-60Hz RELAY SUPPORT 2/SC LABEL FOR SUPPORT RXG SCHNEIDER		Schneider Schneider Schneider	2 1 1	1 1 1	99107039 99107040 99107041	
	LC	=QG	ELx	LUCE CELLA		COLD ROOM LIGHT			4	1		
	M1.1	=QG	COMPRESSORE	COMPRESSORE		COMPRESSOR			2	1		
	M1.2	=QG	COMPRESSORE	COMPRESSORE		COMPRESSOR			2	1		
	M3	=QG	VENTOLA COND	VENTOLA CONDENSATORE		CONDENSER FAN			4	1		
	M4	=QG	VENTOLA EV.	VENTOLA EVAPORATORE		EVAPORATOR FAN			4	1		
	M5	=QG	VENTOLA EV.	VENTOLA EVAPORATORE		EVAPORATOR FAN			4	1		
	PSH1.1	=QG	PSH	PRESSOSTATO ALTA GENERALE		MAIN HIGH PRESSURE SWITCH			2	1		
	PSH1.2	=QG	PSH	PRESSOSTATO ALTA GENERALE		MAIN HIGH PRESSURE SWITCH			2	1		
	QM1.1	=QG	M9A26924 M9F12110	CONTATTO LATERALE NO+NC MAGNETOTERMICO 1P 10A D		LATERAL CONTACT NO-NC MAGNETOTHERMAL 1P 10A D		Schneider Schneider	2	1 1	99107036 99107035	
	QM1.2	=QG	M9A26924 M9F12110	CONTATTO LATERALE NO+NC MAGNETOTERMICO 1P 10A D		LATERAL CONTACT NO-NC MAGNETOTHERMAL 1P 10A D		Schneider Schneider	2	1 1	99107036 99107035	
	QM2	=QG	M9F11104	MAGNETOTERMICO 1P 4A C		MAGNETOTHERMAL 1P 4A C		Schneider	2	1	99107037	
	RP	=QG	RP	RESISTENZA PORTA		DOOR HEATER			4	1		
	RS	=QG	RS	RESISTENZA DI SCARICO		DISCHARGE HEATER			4	1		
	SR1	=QG	SR1	MICRO PORTA		DOOR MICRO			3	1		
	ST1.1	=QG	103AT11/15#	SONDA DI TEMPERATURA		TEMPERATURE PROBE		Rivacold componenti _IEC	3	1	7219-0013	
	ST2.1	=QG	AX0324	SONDA DI TEMPERATURA		TEMPERATURE PROBE		Rivacold componenti _IEC	3	1	7219-0018	
	TC1	=QG	438RIC2370	TRASFORMATORE 15.5VA 230V/230V C/FUS		TRANSFORMATOR 15.5VA 230V/230V C/FUS		Taddei	2	1	99107047	
XT0	=QG	2002-1407 2002-1491	MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq TERRA FINALE PER MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq		TERMINAL 4 WIRES TOPJOBS 2.5mmq GROUND TERMINAL ENDING 4 WIRES TOPJOBS 2.5mmq		Wago Wago		2 1	99102947 99102948		
XT1	=QG	2002-1401 2002-1404 2002-1491	MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq BLU FINALE PER MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq		TERMINAL 4 WIRES TOPJOBS 2.5mmq TERMINAL 4 WIRES TOPJOBS 2.5mmq BLUE TERMINAL ENDING 4 WIRES TOPJOBS 2.5mmq		Wago Wago Wago		4 2 1	99102945 99102946 99102948		
XW470K	=QG	X0MKUAAAC7AA-000	CONTROLLO ELETTRONICO CELLE DIXELL XW470K 100-240V		DIXELL COLD ROOM ELECTRONIC CONTROL DIXELL XW470K 100-240V		Dixell	3	1	7903-0157		
YVC1.1	=QG	YVC	SOLENOIDE GAS CALDO		HOT GAS ELECTROVALVE			4	1			
YVC1.2	=QG	YVC	SOLENOIDE GAS CALDO		HOT GAS ELECTROVALVE			4	1			
YVL1.1	=QG	YVL	SOLENOIDE LIQUIDO		LIQUID ELECTROVALVE			4	1			
YVL1.2	=QG	YVL	SOLENOIDE LIQUIDO		LIQUID ELECTROVALVE			4	1			
F				DATA	01/08/24			LISTA COMPONENTI COMPONENTS LIST		5603-1098	=	
	02	AGG. MATERIALE	09/10/24	MASSI	DISEGN.						GIANNOTTI	+
	01	AGG.MORSETTI	12/09/24	GIANNOT	VISTO							FG.7 7
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :			F.S. /	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		